

**TSUYAGEN**

工場用

高希釈倍率でも**切削油・潤滑油**等の鉱物油系  
汚れを素早く乳化して落とす弱アルカリ性洗剤！

**100～120倍**

自動床洗淨機専用

# オイルジャツカル



ノンスタイブ

無リン

**NET.18L**

BIB 容器 (コック付)

5種類の界面  
活性剤を配合！

3種類の溶剤  
を配合！

合計13種類  
の原料を配合！

つやげんニューテクノロジー  
クイックエマルジョンシステム採用！

自動床洗浄機専用

# オイルジャッカル

工場の切削油・潤滑油等の  
鉱物油汚れを素早く落とす!

## 特徴

★高希釈倍率でも十分な洗浄力を発揮する自動床洗浄機最適性能!

※ノンリンスタイプで後からモップ等で水拭きをする必要はございません。

★乳化性、浸透性に優れたクイックエマルジョンシステム<sup>※</sup>採用!

※界面活性剤5種と溶剤3種の配合により、鉱物油汚れを素早く乳化、浸透、分散させるシステム。

★高濃縮タイプで約 27,000 m<sup>2</sup>洗浄可能の経済的な製品!

※1箱(18L)120倍希釈を自動床洗浄機で使用した場合。

## 仕様

【用途】	・各種工場の床に付着した切削油、潤滑油、その他の鉱物油系汚れ落とし用。 (化学床材、塗床、コンクリート系床、その他)
【主成分】	・界面活性剤、グリコール系溶剤、2-アミノエタノール、脂肪酸塩、キレート剤、他 ※液性：弱アルカリ性
【標準使用量】	・自動床洗浄機使用(18L 120倍希釈で約27,000 m <sup>2</sup> 洗浄可能 / 希釈液m <sup>2</sup> 80ml使用計算) ※上記は自動床洗浄機を使用した場合の参考値です。清水使用量の設定や作業スピードにより数値は変わる事をご了承ください。
【希釈倍率】	・水又はぬるま湯にて100～120倍に希釈 ※清水タンク30Lの自動床洗浄機で250ml使用(120倍希釈の場合)
【用量・荷姿】	NET.18L/ 廃棄が楽なBIB容器入り(コック付き)

## 使用方法 (自動床洗浄機)

- ①金属ゴミ等は床面を傷付ける為、必要に応じて床面の粗ゴミを掃除機等で回収します。
- ②汚れの程度に応じて希釈液を水又はぬるま湯にて作り自動床洗浄機の清水タンクに入れます。
- ③床材や現場の状況に応じたパッドまたはブラシを装着して洗浄します。
- ④洗浄後、吸水残し等がある場合はモップ等で簡単に拭き上げてください。
- ⑤床面の乾燥を待ち終了。

## 自動床洗浄機 専用

毎日の作業で床に油汚れ  
が付着し、自動床洗浄機  
にて日常洗浄している  
工場に特にお勧めです!

※表面洗浄剤では汚れが取りきれない、  
普通の鉱物油脂用クリーナーは汚れは  
落ちるが洗剤コストが高い、  
そんな時は・・・

👍オイルジャッカルがお勧めです!



■切削油・潤滑油汚れが付着した工場床■

※オイルジャッカル120倍希釈液  
使用の自動床洗浄機が通った後。

- ・本製品は改良の為、予告なく変更する事があります。
- ・ここに明記された以外の詳細事項に関しては「安全データシート」(SDS)をご覧ください。SDSは弊社ホームページからダウンロードできます。

製造発売元

株式会社つやげん

■本 社 / 東京都大田区西嶺町 13-9  
TEL.03-5741-8011 FAX.03-5741-8012

■宮崎支店 / 宮崎県宮崎市神宮西 1-162  
TEL.0985-27-8897 FAX.0985-27-8860

www.tsuyagen.co.jp/ つやげん 検索

ご用命は